

**Garant**
**CC. T 09T302, Clase: HU7310**


### Datos de pedido

Número de pedido	260148 HU7310
GTIN	4045197667908
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Aplicación principal	N
Rompevirutas	AM
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 m/min
Radio angular	0,2 mm
Clase	HU7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado

Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CCGT 09T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado