



## Line Light Luz de trabajo, Tipo: 1600

### Datos de pedido

Número de pedido	081340 1600
GTIN	5708997000588
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

La luz de trabajo Line Light es de perfil acrílico extruido con **lente incorporada** (ángulo de emisión 75°) y, por lo tanto, extremadamente **resistente y a prueba de golpes**. Está diseñada para el empleo en **condiciones extremadamente duras**, y proporciona luz intensa y concentrada de forma fiable en cualquier local de trabajo. Con **batería, para uso móvil** con linterna de bolsillo frontal adicional (150 Lumen).

Con entrada de 24 V CC para la conexión directa a la máquina o a través de transformador n.º 081342 a la tensión de red de 230 V.

La lámpara se puede hacer girar y ajustar sin deslumbramiento en el soporte.

#### Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing < 12$  mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Aplicación:

Para la instalación en el **puesto de trabajo o en el vehículo**.

#### Suministro:

Luz de trabajo, 2 clips y accesorios, piezas finales, introducción de cable / tensor, 2 manguitos de unión.

### Descripción técnica

Cantidad de LED	216
Suministro de energía	alimentado en la red
Corriente de alumbrado	1300 lm
Clase de protección IP	IP 67

Bombilla intercambiable	no
Rendimiento lumínico	18 W
Tensión nominal	230 V
Ángulo de emisión	75 grados
Zona ATEX	ninguno
Longitud total	1600 mm
Ø del cabezal	25 mm
Tipo de producto	Lámpara de mesa/lámpara de trabajo

---

## Accesorios

Soporte con ventosa	081345
Soporte magnético	081344