

Garant**CC. T 09T302, Clase: HB7310****Datos de pedido**

Número de pedido	260148 HB7310
GTIN	4045197667885
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Rompevirutas	AM
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	N
Radio angular	0,2 mm
Clase	HB7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado

Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCGT 09T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado