

Garant**CC. T 060204, Clase: HB7310**

Datos de pedido

Número de pedido	260142 HB7310
GTIN	4045197667786
Clase de artículo	21G

Descripción

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	AM
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	N
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Clase	HB7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM

Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado