

**Garant**
**DN. G 110404, Clase: HB7415**


### Datos de pedido

Número de pedido	250752 HB7415
GTIN	4045197667090
Clase de artículo	21G

### Descripción

DN. G 110404 HB7415 Clase: HB7415  
 Rompevirutas: TIM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 70 m/min

### Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	TIM
Aplicación principal	S
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 70 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Radio angular	0,4 mm

Clase	HB7415
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado