



Escalera combinada MultiMaster 5, Cantidad de peldaños: 5



Datos de pedido

Número de pedido	966101 5
GTIN	4003866403318
Clase de artículo	96Z

Descripción

Ejecución:

Una escalera, 5 modos: escalera de tijera, escalera de tijera con peldaños, escalera de pared en modo off-set, escalera de pared y escalera de pared prolongada.

Ajuste simple y rápido entre los modos al usarse con una sola mano y gracias a la pieza de soporte finamente ajustable en intervalos de 35 mm.

Largueros de aluminio anodizado, peldaños de 80 mm de profundidad con tecnología Safer Step. Conexión peldaño-larguero remachada. Transporte ergonómico gracias a las 2 ruedas en la parte de subida. Parte superior con forma especial y mango. La parte superior puede colocarse en esquinas interiores y exteriores y en postes para una mayor flexibilidad y versatilidad. Parte superior con compartimento magnético para piezas pequeñas, así como 2 soportes para clips y hueco central para destornillador inalámbrico o herramienta similar.

Norma:

DIN EN 131-4.

Descripción técnica

Profundidad de peldaño/escalón	80 mm
Anchura en estado plegado	0,64 m

Cantidad de peldaños	5
Peso	11,4 kg
Norma	DIN EN 131-4.
Longitud en estado plegado	1,83 m
Longitud de la escalera como escalera de tijera	1,83 m
Altura de trabajo escalera de tijera aprox.	3,15 m
Longitud de escalera extendida	2,88 m
Profundidad en estado plegado	0,23 m
Bandeja portaobjetos existente	sí
transportable	sí
Serie	MultiMaster
Altura de trabajo escalera de pared aprox.	3,7 m
Modelo peldaño	Nivel
Material	Aluminio
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera de uso múltiple