



## Corona perforadora KOMET KUB Centron®, Ø DC m7: 26mm



### Datos de pedido

Número de pedido	236650 26
GTIN	4047109025585
Clase de artículo	24L

### Descripción

#### Ejecución:

- De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
- Centrado mediante punta de centrado y tacos de guiado.
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Ø de los tacos de guiado es adecuado a la plaquita de corte con radios angulares de 0,4 mm. En las perforaciones pasantes, el diámetro del taco de guiado puede adaptarse con láminas calibradas.

#### Aplicación:

- Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
- Con punta de centrado n.º 236655 – 236657.
- Con plaquita de corte n.º 236740 – 237080.

#### Idóneo para:

Cuerpo de base n.º 236652 – 236654.

#### Suministro:

Corona de perforación incluidos tacos de guiado (tacos de guiado de repuesto n.º 236658).  
A partir de 65 mm con insertos de plaquitas (inserto de plaquitas exterior +1 mm en el Ø ajustable).

### Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	WOEX 040304
Tamaño de la punta de centrado	26
Tamaño cuerpo de base	26
Número de filos Z	1
Tornillo para cuerpo de base	239652 6IP2
Juego tornillo para plaquita reversible	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	26
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm	211750 0,6
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP1	239655 8IP1
Cuerpo de base KOMET® Ø DC 26 mm	236653 26
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 26	236655 26
Cuerpo de base KOMET® Ø DC 26 mm	236652 26
Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 26	236656 26
Cuerpo de base KOMET® Ø DC 26 mm	236654 26
	236657 26

Punta de centrado KOMET KUB Centron® de metal duro  
Tipo 26

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas  
Accionamiento 6IP

239655 6IP