

 KOMET**Broca de plaquitas KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 41mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 236635 41     |
| GTIN              | 4047109099845 |
| Clase de artículo | 24P           |

**Descripción****Ejecución:**

- Procesos de fabricación especiales para espacios de viruta extremadamente grandes y rigidez máxima.
- Aplicación específica de las plaquitas de corte para taladros sin estrías de retirada y una gran exactitud dimensional ( $\pm 0,1$  mm por norma general).
- Refrigeración interior directamente sobre los cortes (geometría perfeccionada, ideal para la lubricación en dosis mínimas).
- 3 – 10 bares de presión del refrigerante son suficientes.
- Para el uso fijo y rotatorio.
- Taladrado con eje decalado: Ø dependiente hasta 1,5 mm.

**Aplicación:**

Con plaquitas de corte n.º 236740 – 237080.

**Suministro:**

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

**Nota:**

- **¡Atención! Al salir la broca se cae un disco. ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! Tome las medidas de protección oportunas.**
- **A petición – de corte izquierdo; – 2×D, – otros Ø; – modelos especiales – amortiguador de vibraciones de torsión para ABS para un mecanizado sin vibraciones con una duración máxima y un nivel de ruidos mínimo.**

**Descripción técnica**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 10IP1 (2,8 Nm) |
|---|-----------------------|

|   |   |
|---|---|
| Ø máximo alcanzable mediante desvío                     | 44 mm                                   |
| Longitud útil $L_1$                                     | 123 mm                                  |
| Número de filos Z                                       | 1                                       |
| Ø del mango ABS® $D_s$                                  | 50 mm                                   |
| Código ISO plaquita de corte                            | WOEX 06T304 34-...                      |
| Serie   | KUB Trigon®                             |
| Ø nominal D   | 41                                      |
| Límite de ajuste máximo $V_{m\acute{a}x}$               | 1,5 mm                                  |
| Longitud de voladizo $L_A$                              | 173 mm                                  |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D                                     |
| Mango   | ABS                                     |
| Empleo de taladro                                       | Centrado                                |
| Empleo de taladro                                       | taladrado transversal con restricciones |
| Empleo de taladro                                       | taladrado previo inclinado              |
| Empleo de taladro                                       | taladrado transversal con restricciones |
| Empleo de taladro                                       | Perforación de huecos                   |
| Empleo de taladro                                       | salida inclinada                        |
| Empleo de taladro                                       | bombeado                                |
| Refrigeración interior                                  | sí                                      |
| Tipo de producto  | Brocas de plaquitas reversibles         |

## Accesorios

|   |              |
|---|--------------|
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas<br>Accionamiento 10IP1 | 239652 10IP1 |
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado<br>2,8 Nm        | 211750 2,8   |
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas<br>Accionamiento 10IP  | 239652 10IP  |
|   | 674252 10IP  |

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx Plus® 10IP

---