



Corona perforadora KOMET KUB Centron®, Ø DC m7: 36mm



Datos de pedido

Número de pedido	236650 36
GTIN	4047109025684
Clase de artículo	24L

Descripción

Ejecución:

- De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
- Centrado mediante punta de centrado y tacos de guiado.
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Ø de los tacos de guiado es adecuado a la plaquita de corte con radios angulares de 0,4 mm. En las perforaciones pasantes, el diámetro del taco de guiado puede adaptarse con láminas calibradas.

Aplicación:

- Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
- Con punta de centrado n.º 236655 – 236657.
- Con plaquita de corte n.º 236740 – 237080.

Idóneo para:

Cuerpo de base n.º 236652 – 236654.

Suministro:

Corona de perforación incluidos tacos de guiado (tacos de guiado de repuesto n.º 236658).
A partir de 65 mm con insertos de plaquitas (inserto de plaquitas exterior +1 mm en el Ø ajustable).

Descripción técnica

Tamaño de la punta de centrado	26
Número de filos Z	1
Tornillo para cuerpo de base	239655 15IP1
Código ISO plaquita de corte	WOEX 05T304
Tamaño cuerpo de base	33
Juego tornillo para plaquita reversible	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	36
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Cuerpo de base KOMET® Ø DC 33 mm	236652 33
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 15IP1	239655 15IP1
Cuerpo de base KOMET® Ø DC 33 mm	236653 33
Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 26	236655 26
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm	211750 1,3
Cuerpo de base KOMET® Ø DC 33 mm	236654 33
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 26	236656 26
	239655 15IP

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas
Accionamiento 15IP

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas
Accionamiento 8IP2

239655 8IP2

Punta de centrado KOMET KUB Centron® de metal duro
Tipo 26

236657 26