

**DNMG 150604, Clase: CA4515****Datos de pedido**

Número de pedido	250796 CA4515
GTIN	4960664600632
Clase de artículo	25E

Descripción

DNMG 150604 CA4515 Clase: CA4515
Rompevirutas: STD
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f : 0,05 - 0,7 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 110 - 360 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 360 m/min
Rompevirutas	STD
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	K
Avance f	0,05 - 0,7 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Clase	CA4515
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado