



Corona perforadora KOMET KUB Centron®, Ø DC m7: 47mm



Datos de pedido

Número de pedido	236650 47
GTIN	4047109081604
Clase de artículo	24L

Descripción

Ejecución:

- De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
- Centrado mediante punta de centrado y tacos de guiado.
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Ø de los tacos de guiado es adecuado a la plaquita de corte con radios angulares de 0,4 mm. En las perforaciones pasantes, el diámetro del taco de guiado puede adaptarse con láminas calibradas.

Aplicación:

- Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
- Con punta de centrado n.º 236655 – 236657.
- Con plaquita de corte n.º 236740 – 237080.

Idóneo para:

Cuerpo de base n.º 236652 – 236654.

Suministro:

Corona de perforación incluidos tacos de guiado (tacos de guiado de repuesto n.º 236658).
A partir de 65 mm con insertos de plaquitas (inserto de plaquitas exterior +1 mm en el Ø ajustable).

Descripción técnica

Tamaño cuerpo de base	46
Número de filos Z	1
Tornillo para cuerpo de base	239655 20IP
Tamaño de la punta de centrado	46
Código ISO plaquita de corte	WOEX 06T304
Juego tornillo para plaquita reversible	239655 10IP (2,8 Nm)
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	47
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Punta de centrado KOMET KUB Centron® de metal duro Tipo 46	236657 46
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,8 Nm	211750 2,8
Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas Accionamiento 20IP2	239655 20IP2
Cuerpo de base KOMET® Ø DC 46 mm	236653 46
Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas Accionamiento 20IP	239655 20IP
Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 46	236656 46
Cuerpo de base KOMET® Ø DC 46 mm	236654 46
Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas Accionamiento 10IP	239655 10IP

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 46	236655 46
Cuerpo de base KOMET® Ø DC 46 mm	236652 46