



## Corona perforadora KOMET KUB Centron®, Ø DC m7: 28mm



### Datos de pedido

Número de pedido	236650 28
GTIN	4047109025608
Clase de artículo	24L

### Descripción

#### Ejecución:

- De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
- Centrado mediante punta de centrado y tacos de guiado.
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Ø de los tacos de guiado es adecuado a la plaquita de corte con radios angulares de 0,4 mm. En las perforaciones pasantes, el diámetro del taco de guiado puede adaptarse con láminas calibradas.

#### Aplicación:

- Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
- Con punta de centrado n.º 236655 – 236657.
- Con plaquita de corte n.º 236740 – 237080.

#### Idóneo para:

Cuerpo de base n.º 236652 – 236654.

#### Suministro:

Corona de perforación incluidos tacos de guiado (tacos de guiado de repuesto n.º 236658).  
A partir de 65 mm con insertos de plaquitas (inserto de plaquitas exterior +1 mm en el Ø ajustable).

### Descripción técnica

Tamaño de la punta de centrado	26
Número de filos Z	1
Juego tornillo para plaquita reversible	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Tornillo para cuerpo de base	239652 6IP2
Tamaño cuerpo de base	26
Código ISO plaquita de corte	WOEX 040304
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	28
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 26	236655 26
Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 26	236656 26
Cuerpo de base KOMET® Ø DC 26 mm	236654 26
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm	211750 0,6
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 6IP	239655 6IP
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Cuerpo de base KOMET® Ø DC 26 mm	236652 26
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP1	239655 8IP1

Punta de centrado KOMET KUB Centron® de metal duro  
Tipo 26

236657 26

Cuerpo de base KOMET® Ø DC 26 mm

236653 26