

 **KOMET****Broca de plaquitas KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 43mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 236635 43 |
| GTIN | 4047109099869 |
| Clase de artículo | 24P |

Descripción**Ejecución:**

- **Procesos de fabricación especiales para espacios de viruta extremadamente grandes y rigidez máxima.**
- **Aplicación específica de las plaquitas de corte para taladros sin estrías de retirada y una gran exactitud dimensional ($\pm 0,1$ mm por norma general).**
- **Refrigeración interior directamente sobre los cortes (geometría perfeccionada, ideal para la lubricación en dosis mínimas).**
- **3 – 10 bares de presión del refrigerante son suficientes.**
- **Para el uso fijo y rotatorio.**
- **Taladrado con eje decalado: Ø dependiente hasta 1,5 mm.**

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236740 – 237080.

Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

- **¡Atención! Al salir la broca se cae un disco. ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! Tome las medidas de protección oportunas.**
- **A petición – de corte izquierdo; – 2×D, – otros Ø; – modelos especiales – amortiguador de vibraciones de torsión para ABS para un mecanizado sin vibraciones con una duración máxima y un nivel de ruidos mínimo.**

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|-------|
| Ø del mango ABS® D _s | 50 mm |
|---------------------------------|-------|

| | |
|---|---|
| Longitud útil L_1 | 129 mm |
| Ø máximo alcanzable mediante desvío | 45 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 10IP1 (2,8 Nm) |
| Número de filos Z | 1 |
| Código ISO plaquita de corte | WOEX 06T304 34-... |
| Serie | KUB Trigon® |
| Ø nominal D | 43 |
| Límite de ajuste máximo $V_{\text{máx}}$ | 1 mm |
| Longitud de voladizo L_A | 179 mm |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D |
| Mango | ABS |
| Empleo de taladro | Centrado |
| Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones |
| Empleo de taladro | taladrado previo inclinado |
| Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones |
| Empleo de taladro | Perforación de huecos |
| Empleo de taladro | salida inclinada |
| Empleo de taladro | bombeado |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |

Accesorios

| | |
|--|--------------|
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 10IP1 | 239652 10IP1 |
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP | 674252 10IP |
| | 239652 10IP |

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas
Accionamiento 10IP
