

Cable de prolongación para F, B, PL, CZ, 250 V, Tipo: 15B



Datos de pedido

Número de pedido	081183 15B
GTIN	4003644002214
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos (IP44).

Con tomas de corriente para los países **F, B, PL, CZ**. Para el uso duro, resistente al aceite y al ácido, con superficie lisa y resistente al desgaste.

Cable blindado de PU de alta flexibilidad H07BQ-F 3G1,5.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Descripción técnica

Longitud de cable	15 m
Clase de cable	H07BQ-F
Adecuado para países	F; B; PL; CZ
Tipo	15B
Material cable	Cable blindado
Estructura de cable	3G1,5
Clase de protección IP	IP 44

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	E
Atributo del nombre de producto	250 V
Tensión de red	250 V
Tipo de producto	Cable de prolongación

Accesorios

Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo L	081191 L
Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo S	081191 S
Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo XL	081191 XL