

 **KOMET****Corona perforadora KOMET KUB Centron®, Ø DC m7: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	236650 20
GTIN	4047109293380
Clase de artículo	24L

Descripción**Ejecución:**

- De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
- Centrado mediante punta de centrado y tacos de guiado.
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Ø de los tacos de guiado es adecuado a la plaquita de corte con radios angulares de 0,4 mm. En las perforaciones pasantes, el diámetro del taco de guiado puede adaptarse con láminas calibradas.

Aplicación:

- Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
- Con punta de centrado n.º 236655 – 236657.
- Con plaquita de corte n.º 236740 – 237080.

Idóneo para:

Cuerpo de base n.º 236652 – 236654.

Suministro:

Corona de perforación incluidos tacos de guiado (tacos de guiado de repuesto n.º 236658).
A partir de 65 mm con insertos de plaquitas (inserto de plaquitas exterior +1 mm en el Ø ajustable).

Descripción técnica

Número de filos Z	1
Juego tornillo para plaquita reversible	239655 6IP (1,01 Nm)
Tamaño de la punta de centrado	20
Código ISO plaquita de corte	WOEX 030204
Tornillo para cuerpo de base	239655 8IP
Tamaño cuerpo de base	20
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	20
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Punta de centrado KOMET KUB Centron® de metal duro Tipo 20	236657 20
Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 20	236656 20
Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas Accionamiento 6IP1	239655 6IP1
Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 20	236655 20
Cuerpo de base KOMET® Ø DC 20 mm	236654 20
Cuerpo de base KOMET® Ø DC 20 mm	236652 20
Cuerpo de base KOMET® Ø DC 20 mm	236653 20
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm	211750 0,6
	674252 6IP

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx Plus® 6IP

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas
Accionamiento 6IP

239655 6IP

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas
Accionamiento 8IP

239655 8IP