



Juego de armario de puertas plegables con estantes, Número de armarios: 2



Datos de pedido

Número de pedido	949532 2
GTIN	4067263107798
Clase de artículo	90N

Descripción

Ejecución:

Cuerpo y puertas de chapa de acero, posibilidad de asiento de estantes en tramos de 40 mm. Las puertas están reforzadas por la superficie interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con **cerradura de pasador cilíndrico**. Completo con **4 estantes** de chapa galvanizada.

Suministro:

2 del n.º 949531 tam. 1950/A.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Posicionamiento mango	centro
Número de estantes	4
Profundidad	430 mm

Hoja de datos

Altura	1950 mm
Modelo	A
Altura útil	1820 mm
Peso	74 kg
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Anchura	950 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	80 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior	500 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	40 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario para archivadores

Accesorios

Estantes adicionales Tipo 950	949534 950
-------------------------------	------------