



Corona perforadora KOMET KUB Centron®, Ø DC m7: 31mm



Datos de pedido

Número de pedido	236650 31
GTIN	4047109025639
Clase de artículo	24L

Descripción

Ejecución:

- De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
- Centrado mediante punta de centrado y tacos de guiado.
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Ø de los tacos de guiado es adecuado a la plaquita de corte con radios angulares de 0,4 mm. En las perforaciones pasantes, el diámetro del taco de guiado puede adaptarse con láminas calibradas.

Aplicación:

- Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
- Con punta de centrado n.º 236655 – 236657.
- Con plaquita de corte n.º 236740 – 237080.

Idóneo para:

Cuerpo de base n.º 236652 – 236654.

Suministro:

Corona de perforación incluidos tacos de guiado (tacos de guiado de repuesto n.º 236658).
A partir de 65 mm con insertos de plaquitas (inserto de plaquitas exterior +1 mm en el Ø ajustable).

Descripción técnica

Número de filos Z	1
Juego tornillo para plaquita reversible	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Tamaño cuerpo de base	26
Código ISO plaquita de corte	WOEX 040304
Tornillo para cuerpo de base	239652 6IP2
Tamaño de la punta de centrado	26
Serie	KUB Centron®
Ø nominal D	31
para Ø pulgadas	1 7/32 pul
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm	211750 0,6
Punta de centrado KOMET KUB Centron® de metal duro Tipo 26	236657 26
Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 26	236655 26
Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 26	236656 26
Cuerpo de base KOMET® Ø DC 26 mm	236654 26
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Cuerpo de base KOMET® Ø DC 26 mm	236652 26
	239655 6IP

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas
Accionamiento 6IP

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas
Accionamiento 8IP1

239655 8IP1

Cuerpo de base KOMET® Ø DC 26 mm

236653 26