

 KOMET**Broca de plaquitas KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 29mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 236635 29 |
| GTIN | 4047109099685 |
| Clase de artículo | 24P |

Descripción**Ejecución:**

- Procesos de fabricación especiales para espacios de viruta extremadamente grandes y rigidez máxima.
- Aplicación específica de las plaquitas de corte para taladros sin estrías de retirada y una gran exactitud dimensional ($\pm 0,1$ mm por norma general).
- Refrigeración interior directamente sobre los cortes (geometría perfeccionada, ideal para la lubricación en dosis mínimas).
- 3 – 10 bares de presión del refrigerante son suficientes.
- Para el uso fijo y rotatorio.
- Taladrado con eje decalado: Ø dependiente hasta 1,5 mm.

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236740 – 237080.

Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

- **¡Atención! Al salir la broca se cae un disco. ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! Tome las medidas de protección oportunas.**
- **A petición – de corte izquierdo; – 2×D, – otros Ø; – modelos especiales – amortiguador de vibraciones de torsión para ABS para un mecanizado sin vibraciones con una duración máxima y un nivel de ruidos mínimo.**

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|-------|
| Ø del mango ABS® D _s | 50 mm |
|---------------------------------|-------|

| | |
|---|---|
| Ø máximo alcanzable mediante desvío | 32 mm |
| Número de filos Z | 1 |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 8IP2 (1,3 Nm) |
| Longitud útil L ₁ | 87 mm |
| Código ISO plaquita de corte | WOEX 05T304 24-... |
| Serie | KUB Trigon® |
| Ø nominal D | 29 |
| Límite de ajuste máximo V _{máx} | 1,5 mm |
| Longitud de voladizo L _A | 122 mm |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D |
| Mango | ABS |
| Empleo de taladro | Centrado |
| Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones |
| Empleo de taladro | taladrado previo inclinado |
| Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones |
| Empleo de taladro | Perforación de huecos |
| Empleo de taladro | salida inclinada |
| Empleo de taladro | bombeado |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |

Accesorios

| | |
|--|-------------|
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP2 | 239652 8IP2 |
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |