

**Corona perforadora KOMET KUB Centron®, Ø DC m7: 32mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 236650 32     |
| GTIN              | 4047109025646 |
| Clase de artículo | 24L           |

**Descripción****Ejecución:**

- De proceso seguro hasta 8 (9) × D.
- Centrado mediante punta de centrado y tacos de guiado.
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Ø de los tacos de guiado es adecuado a la plaquita de corte con radios angulares de 0,4 mm. En las perforaciones pasantes, el diámetro del taco de guiado puede adaptarse con láminas calibradas.

**Aplicación:**

- Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
- Con punta de centrado n.º 236655 – 236657.
- Con plaquita de corte n.º 236740 – 237080.

**Idóneo para:**

Cuerpo de base n.º 236652 – 236654.

**Suministro:**

Corona de perforación incluidos tacos de guiado (tacos de guiado de repuesto n.º 236658).  
A partir de 65 mm con insertos de plaquitas (inserto de plaquitas exterior +1 mm en el Ø ajustable).

**Descripción técnica**

|   |  |
|---|--|
| Número de filos Z                       | 1  |
| Tamaño cuerpo de base                   | 26   |
| Código ISO plaquita de corte            | WOEX 040304  |
| Tamaño de la punta de centrado          | 26   |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239655 8IP3 (1,28 Nm)                              |
| Tornillo para cuerpo de base            | 239652 6IP2  |
| Serie                                   | KUB Centron®                                       |
| Ø nominal D                             | 32   |
| Empleo de taladro                       | Centrado   |
| Empleo de taladro                       | taladrado transversal con restricciones            |
| Empleo de taladro                       | salida inclinada con restricciones                 |
| Empleo de taladro                       | inicio de taladrado<br>inclinado con restricciones |
| Refrigeración interior                  | sí   |
| Tipo de producto                        | Brocas de plaquitas reversibles                    |

## Accesorios

|  |             |
|--|-------------|
| Punta de centrado KOMET KUB Centron® de metal duro<br>Tipo 26            | 236657 26   |
| Cuerpo de base KOMET® Ø DC 26 mm   | 236653 26   |
| Cuerpo de base KOMET® Ø DC 26 mm   | 236654 26   |
| Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 26                         | 236656 26   |
| Cuerpo de base KOMET® Ø DC 26 mm   | 236652 26   |
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas<br>Accionamiento 8IP1 | 239655 8IP1 |
| Punta de centrado KOMET KUB Centron® HSS Tipo 26                         | 236655 26   |
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas<br>Accionamiento 6IP  | 239655 6IP  |
|  | 674252 6IP  |

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx Plus® 6IP

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado  
0,6 Nm

211750 0,6