


VNMG 160408, Clase: CA4515

Datos de pedido

Número de pedido	251824 CA4515
GTIN	4960664600380
Clase de artículo	25E

Descripción

VNMG 160408 CA4515 Clase: CA4515
 Rompevirutas: STD
 Profundidad de corte a_p : 0,75 - 3 mm
 Avance f : 0,05 - 0,7 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 110 - 360 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,75 - 3 mm
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,05 - 0,7 mm/rev,
Aplicación principal	K
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 360 m/min
Rompevirutas	STD

Clase	CA4515
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado