

Garant**Soporte de torneado de apriete QT eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251903 25/08
GTIN	4045197651082
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Ventaja:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.**

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DWLNR/L 2525X08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 32 mm

Longitud total L: 103,5 mm

Calzo: 259031 19

Descripción técnica

Tamaño de placa	8 mm
-----------------	------

Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Calzo	259031 19
Anchura de función L ₄	32 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tornillo para calzo	259025 1
Brida	259038 10
Código ISO Soporte	DWLNR/L 2525X08
Tamaño del mango	25 mm
Longitud total L	103,5 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 19	259031 19
Calzo	259218
Tornillo para calzo	259167
Calzo	259214
Brida de sujeción	259354
Calzo Tipo 11	259031 11
Tornillo para calzo Tipo 1	259025 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659906 500