



DNMG 110408 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130



Datos de pedido

Número de pedido	250803 HBX130
GTIN	4045197663535
Clase de artículo	22D

Descripción

DNMG 110408 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte a_p : 1 - 5 mm

Avance f : 0,1 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1 - 5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Aplicación principal	M
Clase	HBX130

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Soporte de torneado de apriete eco/eco QT
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Cabezal de corte
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110408
Número de cambios/cortes	4
Asignación de plaquitas	neutro