

Garant
CCGT 120402, Clase: HB7310


Datos de pedido

Número de pedido	260156 HB7310
GTIN	4045197668233
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Rompevirutas	AM
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado

Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCGT 120402
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado