

**CCMT 09T302, Clase: CA6525**

Datos de pedido

Número de pedido	260194 CA6525
GTIN	4960664491810
Clase de artículo	25E

Descripción

CC. T 09T302 CA6525 Clase: CA6525

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 140 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado