

**Garant****CC. T 09T308, Clase: HB7020**

## Datos de pedido

Número de pedido	260152 HB7020
GTIN	4045197698865
Clase de artículo	21G

## Descripción

CC. T 09T308 HB7020 Clase: HB7020  
Rompevirutas: SM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Radio angular	0,8 mm
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,

Rompevirutas	SM
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado