


**VNMG 160404, Clase: CA6525**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251752 CA6525
GTIN	4960664513208
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 220 m/min
Aplicación principal	M
Rompevirutas	MQ
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado