

HOLEX®
VNMG 160404 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 251832 HBX130 |
| GTIN | 4045197665133 |
| Clase de artículo | 22D |

Descripción

VNMG 160404 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte a_p : 0,75 - 4 mm

Avance f : 0,08 - 0,35 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Profundidad de corte a_p | 0,75 - 4 mm |
| Rompevirutas | MM |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 60 - 200 m/min |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Avance f | 0,08 - 0,35 mm/rev, |
| Aplicación principal | M |
| Clase | HBX130 |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Material de corte | MD |
| Serie | Soporte de torneado de apriete eco |
| Serie | Soporte de torneado de apriete |
| Serie | Cabezal de corte |
| Serie | Barra de mandrinar |
| Código ISO plaquita de corte | VNMG 160404 |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Asignación de plaquitas | neutro |