

**Garant**
**Juego de mandrinado digital con cabezal de mandrinado Ø 9,75 – 88,1 mm,  
Unión: HW63**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 237567 HW63   |
| GTIN              | 4045197816719 |
| Clase de artículo | 29W           |

**Descripción**
**Ejecución:**

Con **cabezal de mandrinado digital** n.º 237568, **unidad indicadora digital** n.º 237601, barras de mandrinar y accesorios en la maleta.

**Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el Ø.**

**Con posibilidad de lectura precisa adicional a 0,001 mm en el Ø**

Ajuste de Ø con holgura de inversión mínima por medio de un sistema de medición directo.

**Para Ø 9,75 – 88,1 mm**

**Aplicación:**

Para barras de mandrinar con Ø de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Con plaquita reversible ISO **tipo CC..0602...**

**Suministro:**

1 cabezal de mandrinado: N.º 237568 HW63

1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 barra de mandrinar de cada(longitud máx. de mandrinado): N.º 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n.º 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 soporte de plaquita para puente: N.º 237564 06

1 plaquita: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

1 indicadora digital: N.º 237601

**Pieza de repuesto:**

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.

**Recomendación:**

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.

Refrigeración interior: sí

## Descripción técnica

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Unión                  | HW63                   |
| Refrigeración interior | sí                     |
| Tipo de producto       | Herramienta de husillo |

## Accesorios

|  |               |
|--|---------------|
| Barra de mandrinar ajustable                   | 237640        |
| Barra de mandrinar                             | 237636        |
| Barra de mandrinar ajustable                   | 237642        |
| Cabezal de husillo Ø 9,75 – 88,1 mm Unión HW63 | 237568 HW63   |
| Barra de mandrinar                             | 237634        |
| Barra de mandrinar                             | 237632        |
| Soporte de plaquita para puentes               | 237565        |
| CC. T 060204 Clase CU7010                      | 260052 CU7010 |
| Barra de mandrinar                             | 237630        |
| Juego sin asiento Ø 9,75 – 88,1 mm             | 237599        |
| Unidad indicadora digital                      | 237601        |