

**Garant**
**Juego de mandrinado digital con cabezal de mandrinado Ø 9,75 – 88,1 mm,  
Unión: BT40**

**Datos de pedido**

Número de pedido	237567 BT40
GTIN	4045197816733
Clase de artículo	29W

**Descripción**
**Ejecución:**

Con **cabezal de mandrinado digital** n.º 237568, **unidad indicadora digital** n.º 237601, barras de mandrinar y accesorios en la maleta.

**Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el Ø.**

**Con posibilidad de lectura precisa adicional a 0,001 mm en el Ø**

Ajuste de Ø con holgura de inversión mínima por medio de un sistema de medición directo.

**Para Ø 9,75 – 88,1 mm**

**Aplicación:**

Para barras de mandrinar con Ø de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Con plaquita reversible ISO **tipo CC..0602...**

**Suministro:**

1 cabezal de mandrinado: N.º 237568 BT40

1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 barra de mandrinar de cada(longitud máx. de mandrinado): N.º 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n.º 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 soporte de plaquita para puente: N.º 237564 06

1 plaquita: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

1 indicadora digital: N.º 237601

**Pieza de repuesto:**

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.

**Recomendación:**

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.

Refrigeración interior: sí

## Descripción técnica

Unión	BT40
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

## Accesorios

Barra de mandrinar	237632
Barra de mandrinar ajustable	237640
Barra de mandrinar	237630
Barra de mandrinar	237636
Soporte de plaquita para puentes	237565
Barra de mandrinar	237634
Barra de mandrinar ajustable	237642
CC. T 060204 Clase CU7010	260052 CU7010
Cabezal de husillo Ø 9,75 – 88,1 mm Unión BT40	237568 BT40
Unidad indicadora digital	237601
Juego sin asiento Ø 9,75 – 88,1 mm	237599