

Garant
Juego de mandrinado de precisión Ø 9,75 – 30,1 mm, Unión: HW63

Datos de pedido

Número de pedido	237566 HW63
GTIN	4045197816672
Clase de artículo	29W

Descripción
Ejecución:

Con **cabezal de mandrinado digital** n.º 237568, **unidad indicadora digital** n.º 237601, barras de mandrinar y accesorios en la maleta.

Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el Ø.

Con posibilidad de lectura precisa adicional a 0,001 mm en el Ø

Ajuste de Ø con holgura de inversión mínima por medio de un sistema de medición directo.

Para Ø 9,75 – 30,1 mm

Aplicación:

Para barras de mandrinar con Ø de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Con plaquita reversible ISO **tipo CC..0602...**

Suministro:

1 cabezal de mandrinado: N.º 237568 HW63

1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 soporte de plaquita para puente: N.º 237564 06

1 plaquita: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

1 indicadora digital: N.º 237601

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.

Refrigeración interior: sí

Descripción técnica

Unión	HW63
Suministro de energía	con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081557 LR3
Cantidad de pilas contenidas	1
Tipo de pila	LR3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Soporte de plaquita para puentes	237565
Barra de mandrinar	237632
Barra de mandrinar	237634
Barra de mandrinar	237636
CC. T 060204 Clase CU7010	260052 CU7010
Cabezal de husillo Ø 9,75 – 88,1 mm Unión HW63	237568 HW63
Barra de mandrinar	237630
Juego sin asiento Ø 9,75 – 164 mm	237598
Unidad indicadora digital	237601