


**VNMG 160408, Clase: CA6525**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251824 CA6525
GTIN	4960664472161
Clase de artículo	25E

**Descripción**

VNMG 160408 CA6525 Clase: CA6525  
 Rompevirutas: MS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,75 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 220 m/min

**Descripción técnica**

Profundidad de corte $a_p$	0,75 - 2,5 mm
Rompevirutas	MS
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Avance $f$	0,1 - 0,35 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 220 m/min
Aplicación principal	M

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado