

**Garant****CC. T 09T304, Clase: HB7310**

## Datos de pedido

Número de pedido	260150 HB7310
GTIN	4045197668035
Clase de artículo	21G

## Descripción

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 m/min
Rompevirutas	AM
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	N
Clase	HB7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD

Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado