

HEDI

Dispositivo enrollador de cables para F, B, PL, CZ, Tipo: 10N



Datos de pedido

Número de pedido	081195 10N
GTIN	4003644016976
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Dispositivo enrollador de cables con **automatismo de extensión y de enrollamiento guiado, bloqueo múltiple por vuelta. Carcasa de plástico** cerrada y altamente resistente a la rotura. **Protección térmica contra sobrecargas**, robusto cable de neopreno H07RN-F con conexión de acoplamiento.

Montaje sencillo en la pared o en el techo con **margen de giro de 150°**.

Función:

IP24: existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto.

Aplicación:

Ergonomía mejorada gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por cables colocados en el suelo.

Nota:

En cuanto a enrolladores de mangueras accionados por resortes, véase del n.º 080066 al 080079.

Descripción técnica

Longitud	325 mm
Clase de cable	H07RN-F
Potencia nominal en estado desenrollado	2000 (16 A) W

Material carcasa	Plástico
Altura	275 mm
Material cable	Goma de neopreno
Tipo	10N
Anchura	185 mm
Estructura de cable	3G1,5
Longitud de cable	10 m
Tensión nominal	250 V
Clase de protección IP	IP 24
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	E
Tipo de producto	Dispositivo enrollador de cables