

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251009 25/16
GTIN	4045197650689
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	CKJNR/L 2525M16
Brida	259038 17
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Calzo	259031 6
Juego de resortes	259044 3
Resorte	259046 3
Plaquita de corte adecuada	KNUX 1604.. R/L
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para brida	259021 3
Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Brida de sujeción Tipo 17	259038 17
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Juego de resortes 10 piezas Tipo 3	259044 3
Tornillo para brida de sujeción Tipo 3	259021 3
Resorte Tipo 3	259046 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Calzo Tipo 6	259031 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600