


**Garant**
**CCGT 120402, Clase: HU7310**


### Datos de pedido

Número de pedido	260156 HU7310
GTIN	4045197668257
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Aplicación principal	N
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	AM
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Clase	HU7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado

Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CCGT 120402
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado