

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
32/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251009 32/16
GTIN	4045197654656
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de resortes	259044 3
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Brida	259038 17
Tornillo para brida	259021 3
Plaquita de corte adecuada	KNUX 1604.. R/L
Anchura de función L ₄	40 mm
Resorte	259046 3
Código ISO Soporte	CKJNR/L 3232P16
Calzo	259031 6
Tamaño del mango	32 mm
Longitud total L	170 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Tornillo para brida de sujeción Tipo 3	259021 3
Brida de sujeción Tipo 17	259038 17
Juego de resortes 10 piezas Tipo 3	259044 3
Calzo Tipo 6	259031 6
Resorte Tipo 3	259046 3
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600