


**CCMT 060202, Clase: CA6525**


## Datos de pedido

Número de pedido	260190 CA6525
GTIN	4960664491766
Clase de artículo	25E

## Descripción técnica

Rompevirutas	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 140 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado