



## KNUX 160405L Juego de 10 piezas, Clase: HBX020



### Datos de pedido

Número de pedido	251052 HBX020
GTIN	4045197663795
Clase de artículo	22D

### Descripción

KNUX 160405L Juego de 10 piezas HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avance  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 300 m/min

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	1 - 5 mm
Radio angular	0,5 mm
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Avance $f$	0,2 - 0,7 mm/rev,
Rompevirutas	PM
Clase	HBX020
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 300 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405L
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado