

Garant**CC. T 120404, Clase: HB7310**

Datos de pedido

Número de pedido	260158 HB7310
GTIN	4045197668394
Clase de artículo	21G

Descripción

Descripción técnica

Rompevirutas	AM
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Aplicación principal	N
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD

Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado