



KNUX 160405L Juego de 10 piezas, Clase: HBX130



Datos de pedido

Número de pedido	251052 HBX130
GTIN	4045197663818
Clase de artículo	22D

Descripción

KNUX 160405L Juego de 10 piezas HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

Profundidad de corte a_p : 1 - 5 mm

Avance f : 0,2 - 0,7 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Aplicación principal	M
Radio angular	0,5 mm
Profundidad de corte a_p	1 - 5 mm
Avance f	0,2 - 0,7 mm/rev,
Clase	HBX130
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405L
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado