

Garant

Soporte de torneado de apriete eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/08 mm



Datos de pedido

Número de pedido	251904 25/08
GTIN	4045197651143
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: PWLNR/L 2525X08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 34 mm

Longitud total L: 105,5 mm

Calzo: 259031 19

Descripción técnica

Tornillo de palanca articulada	259018 3
Resorte	259046 1
Calzo	259031 19
Tamaño de placa	8 mm

Anchura de función L ₄	32 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm
Tamaño del mango	25 mm
Palanca articulada	259015 3
Código ISO Soporte	PWLNLR/L 2525X08
Longitud total L	105,5 mm
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para palanca articulada Tipo 3	259018 3
Calzo Tipo 19	259031 19
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Palanca articulada Tipo 3	259015 3
Resorte Tipo 1	259046 1
Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3