

Cable de prolongación para F, B, PL, CZ, 250 V, Tipo: 25N



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 081183 25N |
| GTIN | 4007123251513 |
| Clase de artículo | 08B |

Descripción

Ejecución:

Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos (IP44).

Con tomas de corriente para los **países F, B, PL, CZ**. Resistente al aceite, a la gasolina y a la radiación UV.

Cable de goma de neopreno con clavija y acoplamiento de goma protegidos contra salpicaduras de agua.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Descripción técnica

| | |
|----------------------|--------------|
| Longitud de cable | 25 m |
| Material cable | Neopreno |
| Adecuado para países | F; B; PL; CZ |
| Estructura de cable | 3G1,5 |

| | |
|--|--|
| Clase de cable | H07RN-F |
| Tipo | 25N |
| Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua | Categoría 2 (K2) según BGI |
| Clase de protección IP | IP 44 |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Tipo de enchufe entrada | E |
| Atributo del nombre de producto | 250 V |
| Tensión de red | 250 V |
| Tipo de producto | Cable de prolongación |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo XL | 081191 XL |
| Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo S | 081191 S |
| Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo L | 081191 L |