



Cuerpo de base KOMET®, 4×D, Ø DC: 65mm



Datos de pedido

Número de pedido	236653 65
GTIN	4047109095939
Clase de artículo	24K

Descripción

Ejecución:

- De proceso seguro hasta $4 \times D$.
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Modelo de mango ABS.

Aplicación:

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

Nota:

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	375 mm
Longitud útil L_1	295 mm
Adecuada para corona de perforación	65 - 71 mm
Ø de cuerpo de base d_1	63,5 mm
Ø del mango ABS® D_s	80 mm
Ø nominal D	65
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	$4 \times D$
Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

