



KNUX 160410R Juego de 10 piezas, Clase: HBX020



Datos de pedido

Número de pedido	251096 HBX020
GTIN	4045197664075
Clase de artículo	22D

Descripción

KNUX 160410R Juego de 10 piezas HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PG

Escalón para el guiado de viruta: 3,2 mm

Profundidad de corte a_p : 1 - 6 mm

Avance f : 0,2 - 0,7 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 300 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	1 - 6 mm
Radio angular	1 mm
Escalón para el guiado de viruta	3,2 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PG
Avance f	0,2 - 0,7 mm/rev,
Clase	HBX020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 300 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbastado

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160410R
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado