

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251008 20/16
GTIN	4045197650665
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	30 mm
Calzo	259031 4
Juego de resortes	259044 3
Código ISO Soporte	CKJNR/L 2020K16
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Tamaño de placa	16 mm
Resorte	259046 3
Tornillo para brida	259021 3
Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	KNUX 1604.. R/L
Brida	259038 16
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de resortes 10 piezas Tipo 3	259044 3
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Tornillo para brida de sujeción Tipo 3	259021 3
Resorte Tipo 3	259046 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Brida de sujeción Tipo 16	259038 16
Calzo Tipo 4	259031 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600