

**KÄRCHER****Aparato de limpieza de piezas, Tipo: BIO****Datos de pedido**

Número de pedido	082940 BIO
GTIN	2050001938077
Clase de artículo	03P

**Descripción****Ejecución:**

Limpiador de piezas de materiales de alta calidad. La limpieza intensa se realiza con detergentes compuestos de agua **sin disolventes** y elimina sin esfuerzo grasas, aceites y otros tipos de suciedad. Utilizando los detergentes correspondientes, los componentes se pueden conservar, además, durante un tiempo determinado. Los aceites, lubricantes y otras grasas se descomponen automáticamente con microorganismos. Zona de trabajo ergonómica.

**Aplicación:**

P. ej. fabricación, reparación, taller, mecanizado de metal.

Quality Dress: PC 100 M2 BIO

Tensión de red: 220 - 240 V

Número de fases de corriente: 1

Capacidad depósito: 80 l

Longitud aparato total: 952 mm

Anchura aparato total: 1181 mm

**Descripción técnica**

Potencia de calefacción	1 kW
-------------------------	------

Carga útil	100 kg
Capacidad depósito	80 l
Frecuencia de red	50 Hz
Altura aparato total	1067 mm
Nivel de intensidad acústica	58 dB(A)
Longitud aparato total	952 mm
Anchura aparato total	1181 mm
Temperatura máxima	40 °C
Número de fases de corriente	1
Peso	44 kg
Material carcasa / marco	Plástico HDPE
Tensión de red	220 - 240 V
Potencia de conexión	1 kW
Presión	0,3 bar
Quality Dress	PC 100 M2 BIO
Capacidad volumétrica	900 l/h
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aparato de limpieza de piezas

## Accesorios

Detergente de piezas BIO Denominación del fabricante BCPMS	082942 BCPMS
Detergente de piezas BIO Denominación del fabricante BIO20	082942 BIO20
Esteras de filtro 3 capas para limpiador de piezas BIO Tipo BIO	082948 BIO