

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
20/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251916 20/08
GTIN	4045197651334
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño del mango	20 mm
Palanca articulada	259015 2
Juego de resortes	259044 2
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Tamaño de placa	8 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Código ISO Soporte	PWLNR/L 2020K08
Calzo	259031 40
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Longitud total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Calzo Tipo 40	259031 40
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500