

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
20/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251912 20/08
GTIN	4045197651259
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	MWLNR/L 2020K08
Espiga	259049 2
Calzo	259031 41
Tamaño de placa	8 mm
Juego tornillos	259023 2
Anchura de función L ₄	25 mm
Brida de sujeción	259038 12
Longitud de la cabeza L ₁	28 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 41	259031 41
Espiga Tipo 2	259049 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Brida de sujeción Tipo 12	259038 12
Juego de tornillos 10 piezas Tipo 2	259023 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500