


**Cuerpo de base KOMET®, 6×D, Ø DC: 55mm****Datos de pedido**

Número de pedido	236652 55
GTIN	4047109095953
Clase de artículo	24K

**Descripción****Ejecución:**

- De proceso seguro hasta  $6 \times D$ .
- Punto de separación rígido entre el elemento de base y la corona de taladro.
- Modelo de mango ABS.

**Aplicación:**

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.

**Nota:**

Otros tamaños y piezas de repuesto a petición.

**Descripción técnica**

Ø del mango ABS® D <sub>s</sub>	80 mm
Ø de cuerpo de base d <sub>1</sub>	53,5 mm
Adecuada para corona de perforación	55 - 64 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	370 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	435 mm
Ø nominal D	55
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	6×D
Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

