

**Garant**
**Soporte de torneado de apriete eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/08 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251905 16/08
GTIN	4045197651181
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: PWLNR/L 1620X08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 25 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 34 mm

Longitud total L: 81 mm

Calzo: 259031 19

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	PWLNR/L 1620X08
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Resorte	259046 1

Palanca articulada	259015 3
Tamaño del mango	16 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 3
Tamaño de placa	8 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	34 mm
Calzo	259031 19
Longitud total L	81 mm
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Tornillo para palanca articulada Tipo 3	259018 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Palanca articulada Tipo 3	259015 3
Calzo Tipo 19	259031 19
Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Resorte Tipo 1	259046 1